



## Paio di guanti di protezione dai prodotti chimici Ultranitril 492, Misure guanti da lavoro: 10



### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	094745 10
GTIN	3245424921204
Classe articolo	04P

### Descrizione

#### Esecuzione:

Guanti protettivi in categoria III.

Ultranitril 492. Guanto in nitrile a tenuta di liquido. Realizzato mediante processo a doppio strato per un'elevata resistenza ai prodotti chimici.

#### Nota:

Il quantitativo minimo d'ordine corrisponde a una confezione o a un suo multiplo.

EN 374:2016: Modello A (AJKOPT)

### Descrizione tecnica

Tempo di permeazione per metanolo al 99%	10-30 min
privo di siliconi	sì
Tempo di permeazione per acetone al 99%	<10 min
Tempo di permeazione per cicloesano al 99%	>480 min
Tempo di permeazione per acido solforico al 96 %	60-120 min

Spessore (parete)	0,45 mm
Tempo di permeazione per isopropanolo al 99%	>480 min
Tempo di permeazione per idrossido di sodio al 40 %	>480 min
Misure guanti da lavoro	10
senza lattice	sì
Materiale fodera	Cotone floccato
Tipo di guanto	Guanti di protezione dai prodotti chimici
Categoria di protezione	Categoria III
Grado di protezione	Protezione dai rischi batteriologici a norma EN 374
EN 374:2016	Modello A (AJKOPT)
EN 388:2016	3101X
Materiale	PVC
Materiale supporto	Nitrile
AQL	0,65
Lunghezza	320 mm
Spessore	0,38 mm
Colore	verde
Norma/regolamento	EN 374
Tipo di prodotto	Guanti di protezione dai prodotti chimici