

**Cesoia per lamiera / intagli, Modello: 723034****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	078102 723034
GTIN	4014586874876
Classe articolo	03F

Descrizione**Esecuzione:****Cesoie per lamiera.**

- **Buon adattamento alle curve con solo una leggera deformazione della lamiera.**
- **Comode e veloci durante la contornatura e il taglio.**
- **Per lamiere fino a 800 N/mm² e acciai inossidabili.**
- **Lama reversibile a quattro vie: taglio preciso e senza sbavature con costi di esercizio ridotti.**

Descrizione tecnica

Spessore max. del materiale acciaio max. 800 N/mm ²	1 mm
Denominazione originale prodotto	BLS 1.6E
Vibrazione massima a norma EN	< 2,5 m/s ²
Spessore max. del materiale acciaio max. 400 N/mm ²	1,6 mm
Velocità di taglio	5 - 8 m/min
Raggio della curva più piccola	15 mm

Potenza assorbita	350 W
Numero di corse	4000 min ⁻¹
Lunghezza cavo	5 m
Larghezza taglio	0 mm
Peso	1,6 kg
Alimentazione	Alimentazione di rete
Tipo di prodotto	Cesoia