

uvex**Paio di guanti di protezione dai prodotti chimici uvex rubiflex S XG35B,
Misure guanti da lavoro: 9**

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	094752 9
GTIN	4048612024850
Classe articolo	04W

Descrizione

Esecuzione:

uvex rubiflex S XG35B. Guanti di protezione dai prodotti chimici, leggeri ed in maglia elastica, con l'innovativa uvex Xtra Grip Technology. Combina protezione e presa sicura, con flessibilità e comfort, grazie alla fodera in cotone. Buona resistenza a diverse sostanze chimiche e un'ottima resistenza ad oli minerali e sostanza grasse.

Guanti protettivi in III categoria.

Nota:

Il quantitativo minimo d'ordine corrisponde a una confezione o a un suo multiplo.

Descrizione tecnica

Tempo di permeazione per acetonitrile al 99%	<10 min
Presa da bagnati	Ottima
Tempo di permeazione per idrossido di sodio al 50 %	>480 min
Misure guanti da lavoro	9
Tempo di permeazione per acido solforico al 96 %	30-40 min

Tempo di permeazione per metanolo al 99%	10-30 min
Tempo di permeazione per acido solforico al 50%	>480 min
Tempo di permeazione per dimetilsolfossido al 99%	30-40 min
Tempo di permeazione per idrossido di sodio al 40 %	>480 min
Tempo di permeazione per acetone al 99%	<10 min
Tempo di permeazione per cicloesano al 99%	>480 min
Materiale fodera	Cotone
Serie	uvex rubiflex
Categoria di protezione	Categoria III
Tipo di guanto	Guanti di protezione dai prodotti chimici
Contenuto	10
Grado di protezione	Schutz gegen bakteriologische Risiken gemäß EN 374
EN 374	Modello A (JKNOPT)
Resistenza alle sostanze chimiche	JKNOPT
EN 388	3121X
Materiale	Nitrile
Materiale supporto	Cotone
Lunghezza	350 mm
Spessore	0,4 mm
Colore	nero / blu
Utilizzo	riutilizzabile
Rivestimento	Nitril
Variante del rivestimento	Rivestimento completo
Tipo di prodotto	Guanti di protezione dai prodotti chimici