

**uvex**

**Paio di guanti di protezione dai prodotti chimici uvex rubiflex S XG35B,  
Misure guanti da lavoro: 10**



## Dati di ordinazione

Numero d'ordine	094752 10
GTIN	4048612074152
Classe articolo	04W

## Descrizione

### Esecuzione:

uvex rubiflex S XG35B. Guanti di protezione dai prodotti chimici, leggeri ed in maglia elastica, con l'innovativa uvex Xtra Grip Technology. Combina protezione e presa sicura, con flessibilità e comfort, grazie alla fodera in cotone. Buona resistenza a diverse sostanze chimiche e un'ottima resistenza ad oli minerali e sostanza grasse.

Guanti protettivi in III categoria.

### Nota:

Il quantitativo minimo d'ordine corrisponde a una confezione o a un suo multiplo.

## Descrizione tecnica

Tempo di permeazione per idrossido di sodio al 50 %	>480 min
Tempo di permeazione per acetone al 99%	<10 min
Tempo di permeazione per dimetilsolfossido al 99%	30-40 min
Tempo di permeazione per acido solforico al 50%	>480 min
Presa da bagnati	Ottima

## Scheda tecnica

Tempo di permeazione per idrossido di sodio al 40 %	>480 min
Misure guanti da lavoro	10
Tempo di permeazione per cicloesano al 99%	>480 min
Tempo di permeazione per metanolo al 99%	10-30 min
Tempo di permeazione per acetonitrile al 99%	<10 min
Tempo di permeazione per acido solforico al 96 %	30-40 min
Materiale fodera	Cotone
Serie	uvex rubiflex
Tipo di guanto	Guanti di protezione dai prodotti chimici
Categoria di protezione	Categoria III
Contenuto	10
Grado di protezione	Protezione dai rischi batteriologici a norma EN 374
EN 374	Modello A (JKNOPT)
Resistenza alle sostanze chimiche	JKNOPT
EN 388	3121X
Materiale	Nitrile
Materiale supporto	Cotone
Lunghezza	350 mm
Spessore	0,4 mm
Colore	nero / blu
Utilizzo	riutilizzabile
Rivestimento	Nitril
Variante del rivestimento	Rivestimento completo
Tipo di prodotto	Guanti di protezione dai prodotti chimici