

ASATEX<sup>®</sup>**Paio di guanti di protezione dal freddo 3677V, Misure guanti da lavoro: 8****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	094811 8
GTIN	4029201140823
Classe articolo	09H

**Descrizione****Esecuzione:**

**3677V.** Guanto con **fodera acrilica molto calda e confortevole**. Massima presa sul bagnato grazie al rivestimento in vinile HPT<sup>®</sup>. Resistente ad oli e grassi.

**Norma:**

**3677V.** Guanto con **fodera acrilica molto calda e confortevole**. Massima presa sul bagnato grazie al rivestimento in vinile HPT<sup>®</sup>. Resistente ad oli e grassi.

**Uso:**

Con ambiente di lavoro ventoso, freddo o bagnato.

**Uso Testo pubblicitario:**

Con ambiente di lavoro ventoso, freddo o bagnato.

**Norma:**

EN 388; EN 511

**Nota:**

Il quantitativo minimo d'ordine corrisponde a una confezione o a un suo multiplo.

**Nota Testo pubblicitario:**

Il quantitativo minimo d'ordine corrisponde a una confezione o a un suo multiplo.

Colore: nero

**Descrizione tecnica**

Misure guanti da lavoro	8
Protezione contro il freddo	buona
Privi di DMF	sì
Materiale fodera	Acrile
Indossabilità	Ottima
Sensibilità tattile	non disponibile
Privo di siliceni	sì
Presa se sporchi d'olio	buona
EN 388 resistenza allo strappo	2
Materiale rivestimento	PVC
EN 388 resistenza alla perforazione	1
Presa da bagnati	buona
EN 388 resistenza al taglio	2
Protezione contro il calore	non disponibile
Traspirazione	non disponibile
EN 388 resistenza all'abrasione	3
Tipo di guanto	Guanti di protezione dal freddo
Categoria di protezione	Categoria II
Caratteristiche guanti	Privi di DMF
Caratteristiche guanti	Privi di silicone
Contenuto	6
Utilizzo	riutilizzabile
Campo di applicazione	Universale
EN 388:2016	3131X
EN 511	010
Materiale supporto	Poliammide / acrile
Rivestimento	HPT / vinile
Variante del rivestimento	Rivestimento a 3/4
Colore	nero

Peso	53 g
Tipo di prodotto	Guanti di protezione dal freddo