

ASATEX[®]**Paio di guanti di protezione dal freddo 3677V, Misure guanti da lavoro: 9****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	094811 9
GTIN	4029201140830
Classe articolo	09H

Descrizione**Esecuzione:**

3677V. Guanto con **fodera acrilica molto calda e confortevole**. Massima presa sul bagnato grazie al rivestimento in vinile HPT[®]. Resistente ad oli e grassi.

Norma:

3677V. Guanto con **fodera acrilica molto calda e confortevole**. Massima presa sul bagnato grazie al rivestimento in vinile HPT[®]. Resistente ad oli e grassi.

Uso:

Con ambiente di lavoro ventoso, freddo o bagnato.

Uso Testo pubblicitario:

Con ambiente di lavoro ventoso, freddo o bagnato.

Norma:

EN 388; EN 511

Nota:

Il quantitativo minimo d'ordine corrisponde a una confezione o a un suo multiplo.

Nota Testo pubblicitario:

Il quantitativo minimo d'ordine corrisponde a una confezione o a un suo multiplo.

Colore: nero

Descrizione tecnica

Presa se sporchi d'olio	buona
EN 388 resistenza al taglio	2
Indossabilità	Ottima
Presa da bagnati	buona
Materiale rivestimento	PVC
Privi di DMF	sì
Materiale fodera	Acrile
Traspirazione	non disponibile
EN 388 resistenza alla perforazione	1
Misure guanti da lavoro	9
Sensibilità tattile	non disponibile
Protezione contro il calore	non disponibile
EN 388 resistenza all'abrasione	3
EN 388 resistenza allo strappo	2
Protezione contro il freddo	buona
Privo di siliconi	sì
Tipo di guanto	Guanti di protezione dal freddo
Categoria di protezione	Categoria II
Caratteristiche guanti	Privi di DMF
Caratteristiche guanti	Privi di silicone
Contenuto	6
Utilizzo	riutilizzabile
Campo di applicazione	Universale
EN 388:2016	3131X
EN 511	010
Materiale supporto	Poliammide / acrile
Rivestimento	HPT / vinile
Variante del rivestimento	Rivestimento a 3/4
Colore	nero

Peso	53 g
Tipo di prodotto	Guanti di protezione dal freddo