

Garant**Punta elicoidale extralunga in HSS FS, non rivestito, Ø DC h8: 30R1mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	116720 30R1
GTIN	4045197035165
Classe articolo	11C

Descrizione**Esecuzione:**

Elevata precisione di concentricità radiale.

Scanalature piate con ampie cavità per i trucioli; stabili grazie al maggior spessore del nocciolo (senza conicità).

Ø ≤ 16 mm: biselli nitrurati, scanalature lucide; > Ø 16 mm: Superficie con trattamento speciale.

Stabile punta speciale **per fori estremamente profondi**. Fino a ca. 15× Ø in una sola operazione.

Con punta forma A.

Raccomandazioni:**Profondità di foratura massima:**

$$L_2 = L_c - 1,5 \times D_c.$$

Nota:

Per bussole di riduzione adatte a utensili con attacco CM vedi **n. art. 343000 - 343530**.

Descrizione tecnica

Lunghezza scanalatura per trucioli L_c	305 mm
Numero taglienti Z	2
Ø Nominale D_c	30 mm
Avanzamento f in acciaio < 750 N/mm ²	0,25 mm/gir,
Tolleranza Ø nominale	h8
Lunghezza complessiva L	460 mm
Dimensione cono Morse CM	3
Norma	DIN 1870 R1

Profondità di foratura massima consigliata L ₂	260 mm
Angolo di affilatura	130 grado
Codolo	Cono Morse
Rivestimento	non rivestito
Materiale da taglio	HSS
Modello	FS
Passaggio interno per LR	no
Colore collarino	senza
Tipo di prodotto	Punta elicoidale

Dati utente

	Idoneità	V _c	Codice ISO
Acciaio < 500 N/mm ²	idonea	40 m/min	P
Acciaio < 750 N/mm ²	idonea	30 m/min	P
Acciaio < 900 N/mm ²	idonea	25 m/min	P
Olio	idonea		
a umido max.	idonea		