

Garant**Punta elicoidale in HSS FS, non rivestito, Ø DC h8: 2,7mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	114450 2,7
GTIN	4045197018465
Classe articolo	11B

Descrizione**Esecuzione:**

Profilo rettificato: elevata concentricità radiale, affilatura precisa dei taglienti. Punta per la produzione in serie.

Nocciolo rinforzato.

Scanalature lucide, biselli nitrurati a partire da 3 mm.

Con punta forma C fino alla Dim. 3,9 mm.

Con punta di forma S a partire da Dim. 4 mm.

Raccomandazioni:**Profondità di foratura massima:**

$$L_2 = L_c - 1,5 \times D_c$$

Descrizione tecnica

Numero taglienti Z	2
Lunghezza scanalatura per trucioli L_c	33 mm
Avanzamento f in acciaio < 750 N/mm ²	0,03 mm/gir,
Ø Nominale D_c	2,7 mm
Tolleranza Ø nominale	h8
Ø Codolo D_s	2,7 mm
Lunghezza complessiva L	61 mm
Norma	DIN 338
Profondità di foratura massima consigliata L_2	29 mm
Angolo di affilatura	130 grado

Codolo	codolo cilindrico
Rivestimento	non rivestito
Materiale da taglio	HSS E
Modello	FS
Passaggio interno per LR	no
Colore collarino	senza
Tipo di prodotto	Punta elicoidale

Dati utente

	Idoneità	V _c	Codice ISO
Alluminio, plastiche	idonea	70 m/min	N
Alluminio (a truciolo corto)	idonea	45 m/min	N
Acciaio < 500 N/mm ²	idonea	40 m/min	P
Acciaio < 750 N/mm ²	idonea	30 m/min	P
Acciaio < 900 N/mm ²	limitatamente adatta	25 m/min	P
GG(G)	idonea	25 m/min	K
Olio	idonea		
a umido max.	idonea		