

Honeywell**Comodi occhiali di protezione Adaptec™, Dimensione: NORMAL****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	096340 NORMAL
GTIN	883940301129
Classe articolo	09A

Descrizione**Esecuzione:**

Occhiali protettivi confortevoli con **nasello regolabile in altezza e larghezza** e angolo d'inclinazione regolabile per la massima praticità d'utilizzo. La tensione delle stanghette può inoltre essere regolata a piacere e secondo le condizioni di lavoro. Disponibile in **due larghezze** per la massima indossabilità. Il nuovo rivestimento HydroShield™ assicura **un'eccellente protezione contro l'appannamento** e un'elevata **resistenza ai graffi**.

Norma:

EN 166; EN 170

Caratteristica telaio: Naselli regolabili

Rivestimento lenti: resistente ai graffi

Rivestimento lenti: antiappannante

Protezione UV: Standard

Materiale lenti: Policarbonato

Codice delle lenti: 2C-1,2 B-D 1 FTKN

Descrizione tecnica

Dimensione occhiali	Normale
Materiale lenti	Policarbonato
Rivestimento lenti	resistente ai graffi
Rivestimento lenti	antiappannante
Codice delle lenti	2C-1,2 B-D 1 FTKN

Protezione UV	Standard
Serie	Adaptec™
Codice del telaio	EN 166 FT
Caratteristica telaio	Lunghezza staffa regolabile
Caratteristica telaio	Cuscinetti per stanghetta
Caratteristica telaio	Inclinazione staffa regolabile
Caratteristica telaio	Naselli regolabili
Tipo di prodotto	Occhiali protettivi