

**Roditrici, Modello: 723241****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	078111 723241
GTIN	4014586870069
Classe articolo	03F

Descrizione**Esecuzione:**

- **Molto economiche grazie all'elevata durata del punzone e della matrice.**
- **Sistema di cambio rapido QuickIN per la sostituzione rapida e senza utensili del punzone e della matrice.**
- **Direzione di lavoro regolabile senza utensili.**
- **Ottima maneggevolezza anche in condizioni di lavoro difficili grazie alla struttura leggera.**
- **Particolarmente adatte per lamiere trapezoidali fino a 1,3 mm di spessore e nervature profonde fino a 85 mm.**

Roditrici flessibili con elevata maneggevolezza per lamiere sottili, trapezoidali, ondulate e profili.

Nota:

Per batterie adatte vedi n. art. 073851 – n. art. 073858 oppure starter set adatti al n. art. 073863 – n. art. 073867. Caricabatterie al n. art. 073866.

Descrizione tecnica

Spessore max. del materiale acciaio max. 800 N/mm ²	0,6 mm
Denominazione originale prodotto	BLK 1.3TE
Larghezza taglio	4 mm
Potenza assorbita	350 W
Spessore max. del materiale acciaio max. 400 N/mm ²	1,3 mm

Vibrazione massima a norma EN	< 2,5 m/s ²
Velocità di taglio	2,3 m/min
Peso	1,8 kg
Raggio della curva più piccola	30 mm
Numero di corse	1800 min ⁻¹
Alimentazione	Alimentazione di rete
Tipo di prodotto	Roditrici