

Garant**Punte elicoidali in HSS-E, TiAlN, Ø DC h8: 2,4mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	114500 2,4
GTIN	4045197019691
Classe articolo	11B

Descrizione**Esecuzione:****Con nocciolo rinforzato.**

Con punta forma C.

Raccomandazioni:**Profondità di foratura massima:**

$$L_2 = L_c - 1,5 \times D_c.$$

Descrizione tecnica

Lunghezza scanalatura per trucioli L_c	30 mm
Avanzamento f in INOX > 900 N/mm ²	0,02 mm/gir,
Numero taglienti Z	2
Ø Nominale D_c	2,4 mm
Tolleranza Ø nominale	h8
Ø Codolo D_s	2,4 mm
Lunghezza complessiva L	57 mm
Norma	DIN 338
Profondità di foratura massima consigliata L_2	26,4 mm
Angolo di affilatura	130 grado
Codolo	codolo cilindrico
Rivestimento	TiAlN

Materiale da taglio	HSS E
Angolo dell'elica	35 grado
Passaggio interno per LR	no
Colore collarino	blu
Tipo di prodotto	Punta elicoidale

Dati utente

	Idoneità	V _c	Codice ISO
Acciaio < 750 N/mm ²	limitatamente adatta	37 m/min	P
Acciaio < 900 N/mm ²	limitatamente adatta	31 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	idonea	15 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	idonea	12 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	idonea	6 m/min	S
Olio	idonea		
a umido max.	idonea		