

Garant**Punta conica di precisione in HSS, Ø tagliente DC: 46-60mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	118020 46-60
GTIN	4045197036483
Classe articolo	11C

Descrizione**Esecuzione:**

Con punta forante affilata, senza necessità di preforo. Taglienti a conicità crescente con spoglia radiale rettificata per un taglio alesante. Graduazione nelle scanalature. Codolo con 3 superfici.

Uso:

Foratura senza sbavature.

Lamiera in acciaio 0,1 – 2 mm, V2A 0,1 – 1 mm, metalli non ferrosi: 0,1 – 5 mm, materie plastiche fino a 10 mm.

Descrizione tecnica

Lunghezza complessiva	96 mm
Ø Tagliente D _c	46 - 60 mm
Ø Gambo	13 mm
Materiale da taglio	HSS
Norma	Norma interna
Codolo	Codolo a tre superfici di serraggio
Colore collarino	senza
Tipo di prodotto	Punte a gradino

Dati utente

	Idoneità	V_c	Codice ISO
Alluminio, plastiche	limitatamente adatta		
Alluminio (a truciolo corto)	limitatamente adatta		
Acciaio < 500 N/mm ²	idonea		
Acciaio < 750 N/mm ²	idonea		
Acciaio < 900 N/mm ²	idonea		
GG(G)	idonea		
Olio	idoneo		
a umido max.	idoneo		
a secco	limitatamente adatto		