

Garant**Punta conica di precisione in HSS, TiN, Ø Tagliente DC: 3-14mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	118030 3-14
GTIN	4045197036490
Classe articolo	11C

Descrizione**Esecuzione:**

Con punta forante affilata, senza necessità di preforo. Taglienti a conicità crescente con spoglia radiale rettificata per un taglio alesante. Graduazione nelle scanalature. Codolo con 3 superfici.

Rivestimento TiN: Velocità di taglio più elevate e maggiore durata. Particolarmente adatte per materiali morbidi e pastosi.

Uso:

Foratura senza sbavature.

Lamiera in acciaio 0,1 – 2 mm, V2A 0,1 – 1 mm, metalli non ferrosi: 0,1 – 5 mm, materie plastiche fino a 10 mm.

Descrizione tecnica

Lunghezza complessiva	58 mm
Ø Tagliente D _c	3 - 14 mm
Ø Gambo	6 mm
Rivestimento	TiN
Materiale da taglio	HSS
Norma	Norma interna
Codolo	Codolo a tre superfici di serraggio
Colore collarino	senza
Tipo di prodotto	Punte a gradino

Dati utente

	Idoneità	V _c	Codice ISO
Alluminio, plastiche	limitatamente adatta		
Alluminio (a truciolo corto)	limitatamente adatta		
Alluminio > 10% Si	limitatamente adatta		
Acciaio < 500 N/mm ²	idonea		
Acciaio < 750 N/mm ²	idonea		
Acciaio < 900 N/mm ²	idonea		
Acciaio < 1100 N/mm ²	idonea		
INOX < 900 N/mm ²	idonea		
INOX > 900 N/mm ²	limitatamente adatto		
GG(G)	idonea		
Olio	idonea		
a umido max.	idonea		
a secco	limitatamente adatta		