

Garant**Fresa a tazza in HM alta, Ø DC: 37mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	118400 37
GTIN	4045197036919
Classe articolo	11C

Descrizione**Esecuzione:**

Fresa a tazza e codolo in un pezzo unico (temprato), quindi estremamente stabile e con concentricità perfetta.

I taglienti sottili in metallo duro con angolo di spoglia superiore positivo e ampio angolo di spoglia secondario garantiscono un'ottima prestazione anche con pressione ridotta.

Punta da centro intercambiabile, codolo con 3 superfici di serraggio.

Spessore di taglio 2 mm per tutte le dimensioni. Tolleranza Ø: + 0,10 / - 0,05 mm.

Dimensione L: **Dim. ≤ 55 = 35 mm / Dim. 60 = 60 mm.**

Uso:

Per impiego su macchine fisse. Molto indicato per materie plastiche rinforzate con fibra.

Per materiali piani e tubi fino a massimo 4 mm di spessore.

Descrizione tecnica

Ø Nominale D _c	37 mm
Ø Gambo	10 mm
Lunghezza L	35 mm
Esecuzione	alta
Materiale da taglio	HM
Norma	Norma interna
Codolo	Codolo con 3 superfici di serraggio
Tolleranza Ø	-0,05 / 0,1 mm

Colore collarino	senza
Tipo di prodotto	Punte a carotare

Dati utente

	Idoneità	V _c	Codice ISO
Alluminio (a truciolo corto)	limitatamente adatta	70 m/min	N
Acciaio < 500 N/mm ²	idonea	50 m/min	P
Acciaio < 750 N/mm ²	idonea	50 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	idonea	35 m/min	M
Grafite, GFRP, CFRP	idonea	80 m/min	N
Uni	idonea		
a umido max.	limitatamente adatto		
a secco	idoneo		