

Garant
Set di punte coniche per alesare di precisione in HSS, TiN, Ø tagliente DC: 3-30,5mm

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	118130 3-30,5
GTIN	4045197579133
Classe articolo	11C

Descrizione
Esecuzione:

Con punta forante affilata, senza necessità di preforo. Taglienti a conicità crescente con spoglia radiale rettificata per un taglio alesante. Graduazione nelle scanalature. Codolo con 3 superfici.

Set di 3 punte coniche per alesare + 1 pasta aggrappante n. art. 118160 in cassetta.

Uso:

Foratura senza sbavature.

Lamiera in acciaio 0,1 – 2 mm, V2A 0,1 – 1 mm, metalli non ferrosi: 0,1 – 5 mm, materie plastiche fino a 10 mm.

Contenuto:

cad. 1 punta conica: N. art. 118030 Dim. 3 – 14; 8 – 20; 16 – 30,5

Pasta aggrappante: n. art. 118160

Descrizione tecnica

Ø Tagliente D _c	3 - 30,5 mm
Rivestimento	TiN

Colore collarino	senza
Materiale da taglio	HSS
Tipo di prodotto	Punte a gradino
Norma	Norma interna
Codolo	Codolo a tre superfici di serraggio

Accessori

Punta conica di precisione in HSS Ø tagliente DC 3-14 mm	118020 3-14
Punta conica di precisione in HSS Ø tagliente DC 8-20 mm	118020 8-20
Pasta aggrappante Ø 29 mm×91 mm	118160
Punta conica di precisione in HSS Ø tagliente DC 16-30,5 mm	118020 16-30,5