

**Garant****Set di punte a gradino HSS-E, Ø tagliente DC: 4-30mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	118330 4-30
GTIN	4045197036650
Classe articolo	11C

**Descrizione****Esecuzione:**

Set di 3 punte a gradino e 1 pasta aggrappante n. art. 118160 in cassetta.

**Uso:**

Per praticare fori cilindrici ed eseguire sbavature in materiali fino a 4-6 mm di spessore.

**Contenuto:**

cad. 1 punta a gradino: N. art. 118320 Dim. 4 – 12; 12 – 20; 20 – 30

Pasta aggrappante: n. art. 118160

**Descrizione tecnica**

Gradini di foratura con incrementi di	1 mm
Materiale da taglio	HSS E
Norma	Norma interna
Codolo	Codolo a tre superfici di serraggio
Colore collarino	senza
Tipo di prodotto	Punte a gradino

---

**Accessori**

Pasta aggrappante Ø 29 mm×91 mm

118160

Punta a gradino in HSS-E Ø Tagliente 4-12 mm

118320 4-12