

Garant**Punta a gradino in HSS-E, non rivestito, Ø Tagliente: 4-12mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	118320 4-12
GTIN	4045197036575
Classe articolo	11C

Descrizione**Esecuzione:**

Con punta da centro cilindrica, valori di Ø indicati nella scanalatura. Codolo con 3 superfici.

Uso:

Foratura e sbavatura, spessore massimo del materiale = altezza gradino (vedere tabella).

Descrizione tecnica

Gradini di foratura con incrementi di	1 mm
Altezza gradino	6 mm
Lunghezza complessiva	79 mm
Ø Gambo	6 mm
Ø Tagliente D _c	4 - 12 mm
Rivestimento	non rivestito
Materiale da taglio	HSS E
Norma	Norma interna
Codolo	Codolo a tre superfici di serraggio
Colore collarino	senza
Tipo di prodotto	Punte a gradino

Dati utente

	Idoneità	V_c	Codice ISO
Acciaio < 500 N/mm ²	idonea		
Acciaio < 750 N/mm ²	idonea		
Acciaio < 900 N/mm ²	idonea		
INOX < 900 N/mm ²	idonea		
GG(G)	idonea		
Olio	idonea		
a umido max.	idonea		
a secco	limitatamente adatta		