

**Garant****Punte elicoidali in HSS-E, TiAlN, Ø DC h8: 9,3mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	114500 9,3
GTIN	4045197020383
Classe articolo	11B

**Descrizione****Esecuzione:****Con nocciolo rinforzato.**

Con punta forma C.

**Raccomandazioni:****Profondità di foratura massima:**

$$L_2 = L_c - 1,5 \times D_c.$$

**Descrizione tecnica**

Ø Nominale $D_c$	9,3 mm
Lunghezza scanalatura per trucioli $L_c$	81 mm
Numero taglienti Z	2
Avanzamento f in INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	0,09 mm/gir,
Tolleranza Ø nominale	h8
Ø Codolo $D_s$	9,3 mm
Lunghezza complessiva L	125 mm
Norma	DIN 338
Profondità di foratura massima consigliata $L_2$	67,1 mm
Angolo di affilatura	130 grado
Codolo	codolo cilindrico
Rivestimento	TiAlN

Materiale da taglio	HSS E
Angolo dell'elica	35 grado
Passaggio interno per LR	no
Colore collarino	blu
Tipo di prodotto	Punta elicoidale

### Dati utente

	Idoneità	V <sub>c</sub>	Codice ISO
Acciaio < 750 N/mm <sup>2</sup>	limitatamente adatta	37 m/min	P
Acciaio < 900 N/mm <sup>2</sup>	limitatamente adatta	31 m/min	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	idonea	15 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	idonea	12 m/min	M
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	idonea	6 m/min	S
Olio	idonea		
a umido max.	idonea		