

Garant**Fresa a tazza in HM bassa, Ø DC: 24mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	118500 24
GTIN	4045197037169
Classe articolo	11C

Descrizione**Esecuzione:**

Fresa a tazza e codolo in un pezzo unico (temprato), quindi estremamente stabile e con concentricità perfetta.

I taglienti sottili in metallo duro con angolo di spoglia superiore positivo e ampio angolo di spoglia secondario garantiscono un'ottima prestazione anche con pressione ridotta.

Punta da centro intercambiabile, codolo con 3 superfici di serraggio.

Spessore di taglio 2 mm per tutte le dimensioni. Tolleranza Ø: + 0,10 / - 0,05 mm.

Dimensione L: **tutte le Dim. = 8 mm.**

Uso:

Per impiego su macchine fisse. Molto indicato per materie plastiche rinforzate con fibra. Soltanto per materiali piani fino a max. 4 mm di spessore.

Descrizione tecnica

Ø Nominale D _c	24 mm
Ø Gambo	10 mm
Lunghezza L	8 mm
Esecuzione	piatta
Materiale da taglio	HM
Norma	Norma interna

Codolo	Codolo con 3 superfici di serraggio
Tolleranza Ø	-0,05 / 0,1 mm
Colore collarino	senza
Tipo di prodotto	Punte a carotare

Dati utente

	Idoneità	V _c	Codice ISO
Alluminio (a truciolo corto)	limitatamente adatta	70 m/min	N
Acciaio < 500 N/mm ²	idonea	50 m/min	P
Acciaio < 750 N/mm ²	idonea	50 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	idonea	35 m/min	M
Grafite, GFRP, CFRP	idonea	80 m/min	N
Uni	idonea		
a umido max.	limitatamente adatta		
a secco	idonea		