

**Giacca corta da lavoro Highline, ardesia / nero, Taglia DE: 51****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	091312 51
GTIN	4030913888170
Classe articolo	06I

**Descrizione****Esecuzione:**

Collezione fresca e moderna **Highline** in diversi tessuti di qualità, antigraffio e a prova di restringimento, a tre colori. Colori a contrasto in tessuto canvas molto resistente. Resistente grazie alla cucitura tripla sui punti sollecitati. Molti dettagli utili, quali la tasca portacellulare e portametro nonché la cintura regolabile.

**Giacca corta** con pieghe sul retro ed elastico in cintura per un comfort ottimale.

- **Due tasche pettorali con pateletta e chiusura a strappo.**
- **Cerniera anteriore nascosta.**
- **Tasca portacellulare sulla manica sinistra.**
- **Due tasche laterali applicate.**
- **Polsino della manica regolabile con chiusura a strappo.**

**Nota:**

La misura indicata nel negozio corrisponde alla grandezza della confezione DE. Le dimensioni corrispondenti per i vari Paesi sono contenute nella tabella delle misure e nei dati tecnici.

**Giacca** in combinazione di colori **blu royal / blu marino** al n. art. 091311.

**Descrizione tecnica**

Fascia in vita	Elastico in cintura
----------------	---------------------

Posizionamento della tasca portacellulare	sulla manica sinistra
Fondo manica	Polsino della manica regolabile con chiusura a strappo
Chiusura nascosta	sì
Taglia DE	51
Tasche laterali	applicata
Numero di tasche laterali	2
Dimensione FR	47
Chiusura giacca	Chiusura lampo
Numero di tasche pettorali della giacca con pateletta e chiusura a strappo	2
Due pieghe sul dorso per maggiore libertà di movimento	sì
Serie	Highline
Servizio speciale	Personalizzazione dell'abbigliamento
Genere	da uomo
Composizione del tessuto	65% poliestere
Composizione del tessuto	35% cotone
Grammatura del materiale / spessore del tessuto	285 g/m <sup>2</sup>
Abbigliamento standard	Standard UV 801
Abbigliamento standard	Oeko-Tex Standard 100
Lavaggio	Colorati 60 °C
Candeggiare	non candeggiare
Pulizia chimica	Pulizia con percloroetileni
Asciugatura	asciugatura delicata in asciugatrice (bassa temperatura)
Stanghette	caldo, fino alla temperatura massima di 200 °C
Colore	ardesia / nero
Tipo di prodotto	Giacca da lavoro

