



Maschera per saldatura auto-oscurante 3M™ Speedglas™ 10 V, Colore: BLACK



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	097905 BLACK
GTIN	4046719788804
Classe articolo	040

Descrizione

Esecuzione:

Modello base con **filtro di saldatura automatico** variabile e 3 livelli di sensibilità. Questa maschera robusta assicura una **protezione affidabile** ed è particolarmente indicata per i lavori di saldatura occasionali, come ad es. gli interventi di riparazione. Con **comoda bardatura per la testa** e **vetri supplementari intercambiabili**. Ottima da abbinare con altri DPI, ad es. occhiali protettivi e mascherine di protezione. **Livelli di protezione di oscuramento: 10 – 12. Livello chiaro: 3.** Con batteria al litio da 3 V (1.500 ore di durata). **Campo visivo del filtro per saldature: 44 x 93 mm.**

Uso:

Saldatura MIG / MAG e saldatura con elettrodi

Norma:

EN 175:B; EN 379; EN 166:BT

Tempo di commutazione da chiaro a scuro: 0,1 ms

Tempo di commutazione da scuro a chiaro: 40 - 250 ms

Classificazione a norma EN 379: 1 / 1 / 1 / 2

Descrizione tecnica

Tempo di commutazione da scuro a chiaro	40 - 250 ms
---	-------------

Scheda tecnica

Classificazione a norma EN 379	1 / 1 / 1 / 2
Modello	NERO
Tempo di commutazione da chiaro a scuro	0,1 ms
N. art. batterie / accumulatori in dotazione	081560 CR2032
Numero di batterie contenute	1
Alimentazione	Funzionamento a batteria
Tipo di prodotto	Maschera per saldature