



Maschera per saldatura auto-oscurante 3M™ Speedglas™ 100 V, Colore: BLACK



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	097910 BLACK
GTIN	4046719712878
Classe articolo	040

Descrizione

Esecuzione:

Maschera per saldatura auto-oscurante con tutte le principali funzioni di base. Per una protezione affidabile con un **eccellente rapporto qualità-prezzo**. Con **comoda bardatura e un pratico sistema a cricchetto** per una regolazione precisa della taglia. Definizione individuale del ritardo di accensione grazie alla funzione Delay. **Maggiore resistenza agli urti** a norma EN 175:B. Compatibile con altri DPI, ad es. le mascherine di protezione. Vetro supplementare intercambiabile. **Livelli di protezione di oscuramento: 8 - 12. Livello chiaro: 3.** Con batteria al litio da 3 V (1.500 ore di durata). **Campo visivo del filtro per saldature: 44 x 93 mm.**

Uso:

Saldatura MIG / MAG, saldatura con elettrodi e saldatura WIG con amperaggio elevato

Norma:

EN 175:B; EN 379; EN 166:BT

Tempo di commutazione da chiaro a scuro: 0,1 ms

Tempo di commutazione da scuro a chiaro: 40 - 250 ms

Classificazione a norma EN 379: 1 / 2 / 2 / 2

Descrizione tecnica

Tempo di commutazione da scuro a chiaro	40 - 250 ms
Classificazione a norma EN 379	1 / 2 / 2 / 2
Modello	NERO
Tempo di commutazione da chiaro a scuro	0,1 ms
Numero di batterie contenute	1
n. art. batterie / accumulatori in dotazione	081560 CR2032
Alimentazione	Funzionamento a batteria
Tipo di prodotto	Maschera per saldature