

Garant

Punta da centro in HSS A, non rivestito, Ø Nominale DC k12: 1,6mm



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	111000 1,6
GTIN	4045197000132
Classe articolo	11A

Descrizione

Esecuzione:

Rettificate e con scanalature elicoidali.

Descrizione tecnica

Tolleranza codolo	h7
Avanzamento f in acciaio < 900 N/mm ²	0,02 mm/gir,
Numero taglienti Z	2
Per Ø pezzo	10 – 15 mm
Ø Nominale D _c	1,6 mm
Ø Codolo D _s	4 mm
Lunghezza complessiva L	35,5 mm
Rivestimento	non rivestito
Materiale da taglio	HSS
Norma	DIN 333
Modello	A
Tolleranza Ø nominale	k12
Angolo di svasatura	60 grado
Direzione di taglio	destro
Codolo	Codolo cilindrico con h7

Scheda tecnica

Passaggio interno per LR	no
Colore collarino	senza
Tipo di prodotto	Punta da centro

Dati utente

	Idoneità	V _c	Codice ISO
Alluminio, plastiche	idonea	70 m/min	N
Alluminio (a truciolo corto)	idonea	45 m/min	N
Acciaio < 500 N/mm ²	idonea	40 m/min	P
Acciaio < 750 N/mm ²	idonea	30 m/min	P
Acciaio < 900 N/mm ²	idonea	25 m/min	P
Acciaio < 1100 N/mm ²	idoneo	10 m/min	P
Acciaio < 1400 N/mm ²	limitatamente adatto	8 m/min	P
CuZn	idonea	80 m/min	N
Olio	idonea		
a umido max.	idonea		