



Punta a carotare in HM Profondità di taglio 35 mm, Ø DC: 45mm



Dati di ordinazione

| | |
|-----------------|---------------|
| Numero d'ordine | 119000 45 |
| GTIN | 4014586240329 |
| Classe articolo | 03G |

Descrizione

Esecuzione:

Punta a carotare in **metallo duro ad alte prestazioni** con attacco QuickIN.

Lunghezza complessiva: 77 mm per tutte le grandezze di punta.

Per:

Sistema di cambio rapido per sostituire l'utensile senza chiave e risparmiando tempo.

Adatte per unità di foratura FEIN, con adattatore anche per altri prodotti. La punta truciola solo un anello di materiale, con risparmio di tempo di circa il 40% – 60%.

Fornitura:

Senza spina di centraggio.

Nota:

Trapani carotatori FEIN vedi n. art. 076520/ 076524/ 076526 Gruppo 0 – Articoli per officina.

Per l'uso delle punte a carotare n. art. 119010 e 119000 è necessaria la spina di centraggio n. art. 119019.

Descrizione tecnica

| | |
|---------------------------|------------------|
| Ø Nominale D _c | 45 mm |
| Materiale da taglio | HM |
| Colore collarino | senza |
| Tipo di prodotto | Punte a carotare |

Dati utente

| | Idoneità | V_c | Codice ISO |
|----------------------------------|----------------------|----------------------|-------------------|
| Alluminio > 10% Si | limitatamente adatta | | |
| Acciaio < 500 N/mm ² | idonea | | |
| Acciaio < 750 N/mm ² | idonea | | |
| Acciaio < 900 N/mm ² | idonea | | |
| Acciaio < 1100 N/mm ² | idonea | | |
| INOX < 900 N/mm ² | idonea | | |
| INOX > 900 N/mm ² | idonea | | |
| GG(G) | idonea | | |
| CuZn | idonea | | |
| Uni | idonea | | |
| Olio | idoneo | | |
| a umido max. | idonea | | |
| a umido min. | limitatamente adatto | | |
| a secco | idonea | | |