



## Punta a carotare in HM Profondità di taglio 35 mm, Ø DC: 28mm



### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	119000 28
GTIN	4014586240152
Classe articolo	03G

### Descrizione

#### Esecuzione:

Punta a carotare in **metallo duro ad alte prestazioni** con attacco QuickIN.

**Lunghezza complessiva: 77 mm** per tutte le grandezze di punta.

#### Per:

Sistema di cambio rapido per sostituire l'utensile senza chiave e risparmiando tempo.

Adatte per unità di foratura FEIN, con adattatore anche per altri prodotti. La punta truciola solo un anello di materiale, con risparmio di tempo di circa il 40% – 60%.

#### Fornitura:

**Senza** spina di centraggio.

#### Nota:

Trapani carotatori FEIN vedi n. art. 076520/ 076524/ 076526 Gruppo 0 – Articoli per officina.

Per l'uso delle punte a carotare n. art. 119010 e 119000 è necessaria la spina di centraggio n. art. 119019.

### Descrizione tecnica

Ø Nominale D <sub>c</sub>	28 mm
Materiale da taglio	HM
Colore collarino	senza
Tipo di prodotto	Punte a carotare

### Dati utente

	<b>Idoneità</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>Codice ISO</b>
Alluminio > 10% Si	limitatamente adatta		
Acciaio < 500 N/mm <sup>2</sup>	idonea		
Acciaio < 750 N/mm <sup>2</sup>	idonea		
Acciaio < 900 N/mm <sup>2</sup>	idonea		
Acciaio < 1100 N/mm <sup>2</sup>	idonea		
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	idonea		
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	idonea		
GG(G)	idonea		
CuZn	idonea		
Uni	idonea		
Olio	idoneo		
a umido max.	idonea		
a umido min.	limitatamente adatto		
a secco	idonea		