



Punta da centro in HSS A, non rivestito, Ø Nominale DC k12: 2mm



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	111005 2
GTIN	4045197255280
Classe articolo	12A

Descrizione

Esecuzione:

Rettificate e con scanalature

Descrizione tecnica

Per Ø pezzo	15 – 20 mm
Avanzamento f in acciaio < 900 N/mm ²	0,02 mm/gir,
Ø Nominale D _c	2 mm
Numero taglienti Z	2
Tolleranza codolo	h7
Ø Codolo D _s	5 mm
Lunghezza complessiva L	40 mm
Rivestimento	non rivestito
Materiale da taglio	HSS
Norma	DIN 333
Modello	A
Tolleranza Ø nominale	k12
Angolo di svasatura	60 grado
Direzione di taglio	destro
Codolo	Codolo cilindrico con h7

Passaggio interno per LR	no
Colore collarino	senza
Tipo di prodotto	Punta da centro

Dati utente

	Idoneità	V _c	Codice ISO
Alluminio, plastiche	idonea	70 m/min	N
Alluminio (a truciolo corto)	idonea	45 m/min	N
Acciaio < 500 N/mm ²	idonea	40 m/min	P
Acciaio < 750 N/mm ²	idonea	30 m/min	P
Acciaio < 900 N/mm ²	idonea	25 m/min	P
Acciaio < 1100 N/mm ²	idonea	10 m/min	P
Acciaio < 1400 N/mm ²	limitatamente adatta	8 m/min	P
CuZn	idonea	80 m/min	N
Olio	idonea		
a umido max.	idonea		