

Garant**Strisce per lucidatura diamantate CaraFin elastico, 25×120 mm, Grana: D15µm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	557521 D15
GTIN	4045197994707
Classe articolo	51G

Descrizione**Esecuzione:**

Utensili di lucidatura diamantati CaraFin con **diamante monocristallino** su un lato. Le grane a legante diamantato offrono un **grado di rendimento notevolmente maggiore** rispetto alle grane diamantate presenti nelle paste per lucidatura.

Strisce **autoadesive** per lucidatura. Lato superiore in **PU elastico** con rivestimento al diamante monocristallino su un lato.

Vantaggi:

Non ci sono tempi accessori per la preparazione e la pulizia come avviene invece per le paste diamantate.

In **poliuretano espanso elastico** e di alta qualità.

Uso:

Supporti per tele abrasive n. art. 557900.

Per la lucidatura a secco e a umido. **Lucidatura finale** di materiali morbidi e duri. Lavorare con poca pressione.

Per:

Supporti flessibili per tele abrasive n. art. 557900.

Descrizione tecnica

Sigla materiale abrasivo	D
Lunghezza	120 mm
Larghezza	25 mm
Dimensione	25×120 mm

Tipo di lucidatura	Lucidatura finale
Serie	CaraFin
Attributo del nome del prodotto	25×120 mm
Tipo di prodotto	Blocco per lucidatura

Dati utente

	Idoneità	V _c	Codice ISO
Al/Mg	idoneo		
Acciaio < 900 N/mm ²	idoneo		
Acciaio < 1400 N/mm ²	idoneo		
Acciaio < 55 HRC	idoneo		
Acciaio < 60 HRC	idoneo		
Acciaio < 67 HRC	idoneo		
Metallo duro (HM)	idoneo		
INOX	idoneo		
Ti	idoneo		
GG(G)	idoneo		
CuZn	idoneo		
Alluminio, CFRP	idoneo		
Vernice	idoneo		
Uni	idoneo		
a umido max.	limitatamente adatto		
a secco	idoneo		