

Garant
Punta da centro in HSS-E A, non rivestito, Ø Nominale DC k12: 1,5mm

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	111050 1,5
GTIN	4045197000248
Classe articolo	11A

Descrizione
Esecuzione:

Ricavate dal pieno con spoglie rettificate e scanalature elicoidali.

Descrizione tecnica

Avanzamento f in acciaio < 900 N/mm ²	0,02 mm/gir,
Ø Nominale D _c	1,5 mm
Per Ø pezzo	8 – 15 mm
Numero taglienti Z	2
Tolleranza codolo	h7
Ø Codolo D _s	5 mm
Lunghezza complessiva L	40 mm
Rivestimento	non rivestito
Materiale da taglio	HSS E
Norma	DIN 333
Modello	A
Tolleranza Ø nominale	k12
Angolo di svasatura	60 grado
Direzione di taglio	destro
Codolo	Codolo cilindrico con h7

Passaggio interno per LR	no
Colore collarino	senza
Tipo di prodotto	Punta da centro

Dati utente

	Idoneità	V _c	Codice ISO
Alluminio, plastiche	idonea	70 m/min	N
Alluminio (a truciolo corto)	idonea	45 m/min	N
Acciaio < 500 N/mm ²	idonea	40 m/min	P
Acciaio < 750 N/mm ²	idonea	30 m/min	P
Acciaio < 900 N/mm ²	idonea	25 m/min	P
Acciaio < 1100 N/mm ²	idonea	10 m/min	P
Acciaio < 1400 N/mm ²	idonea	8 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	idonea	12 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	idonea	8 m/min	M
GG(G)	limitatamente adatta	25 m/min	K
CuZn	idonea	80 m/min	N
Olio	idonea		
a umido max.	idonea		