

**Garant****Chiave dinamometrica senza scala con cricchetto reversibile, Coppia massima: 25Nm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	657460 25
GTIN	4045197995988
Classe articolo	61E

**Descrizione****Esecuzione:**

Chiave dinamometrica ad asta unica senza scala graduata. Impostazione del valore di coppia desiderato mediante lo strumento di regolazione n. art. 657452 Dim. 1 abbinato a uno strumento di controllo adeguato.

Con **cricchetto reversibile** fisso ed estraattore – **per serraggio orario e antiorario**. Chiave dinamometrica con rilascio solo a destra.

**Funzione:**

Raggiunto il valore di coppia impostato, la chiave si disarma emettendo un segnale acustico e tattile ed è poi subito pronta all'uso.

**Uso:**

Per il serraggio controllato delle viti in base al valore di coppia preimpostato per lavori in serie.

**Norma:**

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

**Precisione:**

± 2% dal valore impostato.

**Dati d'impiego:****Legenda per disegno e formula:**

$l_1$  = lunghezza della leva senza testa a innesto

$l_2$  = interasse regolato sulla chiave dinamometrica

$l_3$  = lunghezza della leva compreso l'interasse tarato in fabbrica

$l_4$  = interasse della testa a innesto

L = lunghezza complessiva dell'utensile

$T_1$  = coppia da impostare

$T_2$  = coppia prescritta

**Descrizione tecnica**

Quadro di manovra femmina	1/4 pollici
Precisione di misura della coppia	±2 %
Coppia massima	25 Nm
Campo di coppia	5 - 25 Nm
Peso	280 g
Direzione di serraggio	Serraggio orario
Risoluzione	Nm
Lunghezza complessiva L	205 mm
Metodo di misura	Coppia
Lunghezza della leva con interasse tarato in fabbrica [I <sub>3</sub> ]	141 mm
Principio di rilascio	Corsa di rilascio breve meccanica
Impostazione del valore di soglia	Senza scala graduata (strumento di controllo necessario)
Norma	DIN EN ISO 6789
Feedback	"attivazione"
Regolabilità del valore di soglia	preimpostata
Tipo di collegamento	Quadro di manovra maschio (cricchetto)
Taratura	O6
Taratura	O7
Dati protocollabili	no
Metrologia	meccanico
Segnalazione dello sblocco	tattile
Segnalazione dello sblocco	tattile
Tipo di prodotto	Chiave dinamometrica

## Servizi

Certificato DAkkSChiavi dinamometriche Coppia massima 1000 Nm	020020 1000
	020090 400

Taratura e regolazione/impostazione Chiave dinamometrica senza scala Coppia max. 400 Nm	
Regolazione/impostazione Chiave dinamometrica senza scala Modello SET	020080 SET
Regolazione e taratura DAkkS incluse Chiave dinamometrica senza scala Coppia massima 1000 Nm	020190 1000

### Accessori

Chiavi di regolazione per la coppia Modello 1	657455 1
---	----------