

Garant**Chiave dinamometrica senza scala con cricchetto reversibile, Coppia massima: 100Nm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	657460 100
GTIN	4045197996008
Classe articolo	61E

Descrizione**Esecuzione:**

Chiave dinamometrica ad asta unica senza scala graduata. Impostazione del valore di coppia desiderato mediante lo strumento di regolazione n. art. 657452 Dim. 1 abbinato a uno strumento di controllo adeguato.

Con **cricchetto reversibile** fisso ed estraattore – **per serraggio orario e antiorario**. Chiave dinamometrica con rilascio solo a destra.

Funzione:

Raggiunto il valore di coppia impostato, la chiave si disarma emettendo un segnale acustico e tattile ed è poi subito pronta all'uso.

Uso:

Per il serraggio controllato delle viti in base al valore di coppia preimpostato per lavori in serie.

Norma:

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

Precisione:

± 2% dal valore impostato.

Dati d'impiego:**Legenda per disegno e formula:**

l_1 = lunghezza della leva senza testa a innesto

l_2 = interasse regolato sulla chiave dinamometrica

l_3 = lunghezza della leva compreso l'interasse tarato in fabbrica

l_4 = interasse della testa a innesto

L = lunghezza complessiva dell'utensile

T_1 = coppia da impostare

T_2 = coppia prescritta

Descrizione tecnica

Campo di coppia	20 - 100 Nm
Coppia massima	100 Nm
Precisione di misura della coppia	±2 %
Direzione di serraggio	Serraggio orario
Quadro di manovra femmina	1/2 pollici
Peso	550 g
Regolabilità del valore di soglia	preimpostata
Tipo di collegamento	Quadro di manovra maschio (cricchetto)
Norma	DIN EN ISO 6789
Feedback	"attivazione"
Risoluzione	Nm
Metodo di misura	Coppia
Impostazione del valore di soglia	Senza scala graduata (strumento di controllo necessario)
Lunghezza della leva con interasse tarato in fabbrica [l ₃]	310 mm
Lunghezza complessiva L	404 mm
Principio di rilascio	Corsa di rilascio breve meccanica
Taratura	O6
Taratura	O7
Dati protocollabili	no
Metrologia	meccanico
Segnalazione dello sblocco	tattile
Segnalazione dello sblocco	tattile
Tipo di prodotto	Chiave dinamometrica

Servizi

Certificato DAkkSChiavi dinamometriche Coppia massima 1000 Nm	020020 1000
	020090 400

Taratura e regolazione/impostazione Chiave dinamometrica senza scala Coppia max. 400 Nm	
Regolazione/impostazione Chiave dinamometrica senza scala Modello SET	020080 SET
Regolazione e taratura DAkkS incluse Chiave dinamometrica senza scala Coppia massima 1000 Nm	020190 1000

Accessori

Chiavi di regolazione per la coppia Modello 1	657455 1
---	----------