

**Garant****Chiave dinamometrica senza scala con cricchetto reversibile, Coppia massima: 320Nm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	657460 320
GTIN	4045197996022
Classe articolo	61E

**Descrizione****Esecuzione:**

Chiave dinamometrica ad asta unica senza scala graduata. Impostazione del valore di coppia desiderato mediante lo strumento di regolazione n. art. 657452 Dim. 1 abbinato a uno strumento di controllo adeguato.

Con **cricchetto reversibile** fisso ed estraattore – **per serraggio orario e antiorario**. Chiave dinamometrica con rilascio solo a destra.

**Funzione:**

Raggiunto il valore di coppia impostato, la chiave si disarma emettendo un segnale acustico e tattile ed è poi subito pronta all'uso.

**Uso:**

Per il serraggio controllato delle viti in base al valore di coppia preimpostato per lavori in serie.

**Norma:**

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

**Precisione:**

± 2% dal valore impostato.

**Dati d'impiego:****Legenda per disegno e formula:**

$l_1$  = lunghezza della leva senza testa a innesto

$l_2$  = interasse regolato sulla chiave dinamometrica

$l_3$  = lunghezza della leva compreso l'interasse tarato in fabbrica

$l_4$  = interasse della testa a innesto

L = lunghezza complessiva dell'utensile

$T_1$  = coppia da impostare

$T_2$  = coppia prescritta

**Descrizione tecnica**

Direzione di serraggio	Serraggio orario
Coppia massima	320 Nm
Precisione di misura della coppia	±2 %
Peso	1200 g
Campo di coppia	60 - 320 Nm
Quadro di manovra femmina	1/2 pollici
Risoluzione	Nm
Metodo di misura	Coppia
Principio di rilascio	Corsa di rilascio breve meccanica
Regolabilità del valore di soglia	preimpostata
Tipo di collegamento	Quadro di manovra maschio (cricchetto)
Impostazione del valore di soglia	Senza scala graduata (strumento di controllo necessario)
Lunghezza complessiva L	672 mm
Norma	DIN EN ISO 6789
Lunghezza della leva con interasse tarato in fabbrica [L <sub>3</sub> ]	577 mm
Feedback	"attivazione"
Taratura	O6
Taratura	O7
Dati protocollabili	no
Segnalazione dello sblocco	tattile
Segnalazione dello sblocco	tattile
Metrologia	meccanico
Tipo di prodotto	Chiave dinamometrica

## Servizi

Regolazione/impostazione Chiave dinamometrica senza scala Modello SET

020080 SET

020090 400

Taratura e regolazione/impostazione Chiave dinamometrica senza scala Coppia max. 400 Nm	
Certificato DAkkS Chiavi dinamometriche Coppia massima 1000 Nm	020020 1000
Regolazione e taratura DAkkS incluse Chiave dinamometrica senza scala Coppia massima 1000 Nm	020190 1000

### Accessori

Chiavi di regolazione per la coppia Modello 1	657455 1
---	----------