



Strumento di misurazione dei dati climatici Set per la misurazione dell'umidità e della temperatura, Modello: FT



Dati di ordinazione

| | |
|-----------------|---------------|
| Numero d'ordine | 474164 FT |
| GTIN | 4029547019395 |
| Classe articolo | 47B |

Descrizione

Esecuzione:

Strumento di misurazione dei dati climatici Testo 440 e sonda termoigrometrica **per la misurazione dell'umidità e della temperatura all'interno di magazzini, celle frigorifere, luoghi di lavoro e condotti di ventilazione.**

Funzione:

IP54: protezione contro gli spruzzi d'acqua da ogni direzione e contro l'accumulo di polvere all'interno (protezione contro la polvere), nonché protezione completa contro il contatto.

Fornitura:

Strumento di misurazione dei dati climatici Testo 440 n. art. 474141 Dim. 440, 3× batterie Mignon modello AA, cavo USB, sonda termoigrometrica n. art. 474148 Dim. FT, valigetta n. art. 474161 Dim. K e certificato di collaudo.

Descrizione tecnica

| | |
|---------------------------------------|-------------|
| Errore massimo umidità relativa | ±2 % |
| Errore massimo temperatura | ±0,5 °C |
| Intervallo di misurazione temperatura | -20 - 70 °C |

| | |
|--|--------------------------|
| Intervallo di misurazione umidità relativa | 0 - 100 % |
| Grado di protezione IP | IP 54 |
| Alimentazione | Funzionamento a batteria |
| Tipo di batteria | Mignon AA |
| Numero di batterie contenute | 3 |
| Taratura | Prezzo su richiesta |
| Interfaccia | Porta USB |
| Interfaccia | Interfaccia Bluetooth |
| Tipo di prodotto | Sonda termoigrometrica |

Accessori

| | |
|--|------------|
| Batterie alcaline al manganese Dimensioni internazionali LR6 | 081561 LR6 |
|--|------------|