

**Garant****Punta da centro in HSS A sinistra, non rivestito, Ø Nominale DC k12: 1,25mm**

## Dati di ordinazione

Numero d'ordine	111250 1,25
GTIN	4045197000453
Classe articolo	11A

## Descrizione

### Esecuzione:

Ricavate dal pieno con spoglie rettificate e scanalature elicoidali.

**Tagliente sinistro** e scanalature elicoidali.

## Descrizione tecnica

Ø Nominale D <sub>c</sub>	1,25 mm
Tolleranza codolo	h7
Per Ø pezzo	8 – 10 mm
Numero taglienti Z	2
Avanzamento f in acciaio < 900 N/mm <sup>2</sup>	0,02 mm/gir,
Ø Codolo D <sub>s</sub>	3,15 mm
Lunghezza complessiva L	31,5 mm
Rivestimento	non rivestito
Materiale da taglio	HSS
Norma	DIN 333
Modello	A
Tolleranza Ø nominale	k12
Angolo di svasatura	60 grado
Direzione di taglio	sinistro

Codolo	Codolo cilindrico con h7
Passaggio interno per LR	no
Colore collarino	senza
Tipo di prodotto	Punta da centro

### Dati utente

	Idoneità	V <sub>c</sub>	Codice ISO
Alluminio, plastiche	idonea	70 m/min	N
Alluminio (a truciolo corto)	idonea	45 m/min	N
Acciaio < 500 N/mm <sup>2</sup>	idonea	40 m/min	P
Acciaio < 750 N/mm <sup>2</sup>	idonea	30 m/min	P
Acciaio < 900 N/mm <sup>2</sup>	idonea	25 m/min	P
Acciaio < 1100 N/mm <sup>2</sup>	idonea	10 m/min	P
Acciaio < 1400 N/mm <sup>2</sup>	limitatamente adatta	8 m/min	P
CuZn	idonea	80 m/min	N
Olio	idonea		
a umido max.	idonea		