

**Rivettatrice compatta a batteria M12BPRT, Modello: M12BPRT****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	770450 M12BPRT
GTIN	4058546223502
Classe articolo	03L

Descrizione**Esecuzione:**

Strumento senza cavi per un impiego flessibile.

Vantaggi:

- **Luce a LED per illuminare la zona di lavoro.**
- **Con clip da cintura integrata.**

Fornitura:

Inclusi batteria agli ioni di litio n. art. 073814 MB12 e caricabatterie in valigetta di plastica, bocche 2,4; 3,2; 4,0; 4,8 mm.

Nota:

Per batterie di ricambio e caricabatterie adatti vedi ai n. art. 073814, 073815, 073829, 073839 e 073840. Versione senza batteria né caricabatterie al n. art. 770450 M12BPRT-0.

Descrizione tecnica

Per rivetti ciechi in qualsiasi materiale fino a	4,8 mm
Forza di inserimento	9000 N
Corsa dello strumento	20,32 mm

Peso con batteria	2,1 kg
Tensione batteria	12 V
Tipo di batteria	Ioni di litio
Numero di batterie contenute	1
Capacità batteria	2 Ah
Alimentazione	Alimentazione a batteria
Batteria adatta - fornitore/tipo di batteria/tensione	Milwaukee tipo B 12 V
Imballaggio	Valigetta (HD = Heavy Duty)
Tipo di prodotto	Strumento per rivetti ciechi

Accessori

Sistema agli ioni di litio M12B6 Tipo batteria MB12	073829 MB12
Sistema agli ioni di litio M12B4 Tipo batteria MB12	073815 MB12
Sistema agli ioni di litio M4B2/M12B2 Tipo batteria MB12	073814 MB12
Set di ganasce Modello 1	770452 1
Starter set a batteria Modello M12NRG4	073839 M12NRG4
Set di bocche di ricambio 4 pezzi Numero pezzi 4	770451 4
Caricabatterie Modello M1218C	073840 M1218C
Caricabatterie Modello M1218FC	073840 M1218FC