

Garant**Punta da centro in HSS-E extralunga A, non rivestito, Ø Nominale DC k12: 1,6mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	111300 1,6
GTIN	4045197000552
Classe articolo	11A

Descrizione**Esecuzione:**

Ricavate dal pieno con spoglie rettificate.

Scanalature elicoidali, codolo extralungo, simili a DIN 333-A.

Descrizione tecnica

Tolleranza codolo	h7
Per Ø pezzo	10 mm
Numero taglienti Z	2
Ø Nominale D _c	1,6 mm
Avanzamento f in acciaio < 900 N/mm ²	0,02 mm/gir,
Ø Codolo D _s	5 mm
Lunghezza complessiva L	120 mm
Rivestimento	non rivestito
Materiale da taglio	HSS E
Norma	Norma interna
Modello	A
Tolleranza Ø nominale	k12
Angolo di svasatura	60 grado
Direzione di taglio	destro

Codolo	Codolo cilindrico con h7
Passaggio interno per LR	no
Colore collarino	senza
Tipo di prodotto	Punta da centro

Dati utente

	Idoneità	V_c	Codice ISO
Alluminio, plastiche	idonea	70 m/min	N
Alluminio (a truciolo corto)	idonea	45 m/min	N
Acciaio < 500 N/mm ²	idonea	40 m/min	P
Acciaio < 750 N/mm ²	idonea	30 m/min	P
Acciaio < 900 N/mm ²	idonea	25 m/min	P
Acciaio < 1100 N/mm ²	idonea	10 m/min	P
Acciaio < 1400 N/mm ²	idonea	8 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	idonea	12 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	idonea	8 m/min	M
GG(G)	limitatamente adatta	25 m/min	K
CuZn	idonea	80 m/min	N
Olio	idonea		
a umido max.	idonea		