


MIRKA**Disco abrasivo per levigatrici (CER) multiforo, Ø 150 mm, Grana: 120****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	567557 120
GTIN	6416868702965
Classe articolo	56M

Descrizione**Esecuzione:**

Dischi abrasivi per levigatrici con **supporto carta**. Rivestimento antipolvere contro intasamenti precoci. Dorso con chiusura a strappo.

Disco abrasivo per levigatrici **MIRKA IRIDIUM®** con miscela di grana ceramica (CER) e grana di ossido di alluminio (A), rivestimento antipolvere, capacità di abrasione e durata elevate.

Uso:

Su **levigatrici roto-orbitali** con platorello in gomma con chiusura a strappo per esempio n° articolo 567990 (anche con dispositivo di aspirazione della polvere). **Prodotto universale** per sgrossatura, rettifica intermedia e di precisione su tutte le superfici di metallo e di plastica, i sistemi di verniciatura e i tipi di legno.

Ideale per **superfici morbide e dure**.

Descrizione tecnica

Serie	IRIDIUM®
Grana	120
Ø Disco	150 mm

Materiale abrasivo	Grana ceramica (CER)
Materiale abrasivo	Particelle minerali di ossido di alluminio (A)
Sigla materiale abrasivo	Ceramica
Sigla materiale abrasivo	A
Percentuale di ferro, zolfo e cloro	< 0,1 %
Attributo del nome del prodotto	Ø 150 mm
Possibilità di aspirazione della polvere	sì
Velocità periferica massima	40 m/s
Tipo di prodotto	Mola abrasiva per levigatrici

Dati utente

	Idoneità	V _c	Codice ISO
Al/Mg	adatto		
Acciaio < 900 N/mm ²	adatto		
Acciaio < 1400 N/mm ²	adatto		
Acciaio < 55 HRC	adatto		
Acciaio < 60 HRC	adatto		
Acciaio < 67 HRC	limitatamente adatto		
INOX	adatto		
Ti	limitatamente adatto		
CuZn	adatto		
Alluminio, CFRP	adatto		
Legno	adatto		
Vernice	adatto		
Uni	adatto		
a secco	adatto		