



Lampada tascabile a LED ATEX con batteria, Modello: EX4



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	081484 EX4
GTIN	4058205000437
Classe articolo	04B

Descrizione

Esecuzione:

Lampada tascabile per zone a rischio di esplosione, testata in conformità alla direttiva ATEX vigente.

Le lampade della nuova serie LED Lenser ATEX sono completamente protette sia dalla polvere che dagli spruzzi d'acqua. Lampada a stelo pratica e leggera con interruttore a pressione.

Funzione:

IP68: protezione contro le immersioni prolungate (impermeabile) e contro la penetrazione di polvere (antipolvere), nonché protezione completa contro il contatto.

Descrizione tecnica

Numero di batterie contenute	2
Tipo di batteria	Micro, AAA
Peso	65 g
Corrente di illuminazione	50 lm
Durata	7 h
Denominazione originale prodotto	EX4
Grado di protezione IP	IP 68
Colore corpo	giallo
In dotazione borsa a tracolla	no
Ø Testa	20 mm

Advanced Focus System (AFS)	no
Zona ATEX	Zona 0
Zona ATEX	Zona 20
Lunghezza complessiva	140 mm
Caratteristiche attrezzatura	Per atmosfere esplosive
Distanza di illuminazione	35 m
Alimentazione	Funzionamento a batteria
Tipo di prodotto	Lampada tascabile

Accessori

Batterie alcaline al manganese Dimensioni internazionali LR3	081554 LR3
Batterie alcaline al manganese Dimensioni internazionali LR3	081551 LR3
Batterie alcaline al manganese Dimensioni internazionali LR3	081561 LR3
Batterie alcaline al manganese Dimensioni internazionali LR3	081552 LR3
Batterie al litio metallico Dimensioni internazionali LR3	081559 LR3
Batterie alcaline al manganese Dimensioni internazionali LR3	081553 LR3