

**Garant****Maschi a macchina per fori passanti, non rivestito, MF: M35X1,75****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	130000 M35X1,75
GTIN	4045197999986
Classe articolo	10N

**Descrizione****Nota:**

Consegna: 35 giorni

Quantità minima d'ordine: 1 pezzo

Lavorazione speciale – restituzione esclusa

**Descrizione tecnica**

Ø Filettatura	35 mm
Numero di scanalature per i trucioli	4
Norma	DIN 376
Ø Preforo	33,25 mm
Classe di tolleranza	ISO 1 4H
Classe di tolleranza	ISO 1X 4HX
Classe di tolleranza	ISO 2 6H
Classe di tolleranza	ISO 2X 6HX
Classe di tolleranza	6H +0,05
Classe di tolleranza	ISO 3 6G
Classe di tolleranza	ISO 3X 6GX
Classe di tolleranza	7H
Classe di tolleranza	7HX

Classe di tolleranza	7G
Classe di tolleranza	7GX
Classe di tolleranza	6H +0,10
Classe di tolleranza	6H +0,20
Ø Codolo D <sub>s</sub>	28 mm
Materiale da taglio	HSS E
Lunghezza complessiva L	200 mm
Quadro del codolo □	22 mm
Passo della filettatura	1,75 mm
Numero taglienti Z	4
Profondità filettatura	105 mm
Tipo di filettatura	M
Misura del filetto	M35×1,75
Rivestimento	non rivestito
Angolo di filetto	60 grado
Norma filettatura	DIN 13
Forma dell'imbocco	B
Codolo	Codolo cilindrico con h9
Passaggio interno per LR	no
Utilizzo per tipo di foro	fino a 3×D in caso di foro di passaggio
Direzione di taglio	destro
Tipo di utensile di filettatura	Maschi a macchina per i lavori tradizionali
Colore collarino	senza
Tipo di prodotto	Maschi a filettare