

**Garant**
**Maschi a macchina per fori passanti, non rivestito, MF: M2,2X0,25**

**Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	130000 M2,2X0,25
GTIN	4045197997623
Classe articolo	10N

**Descrizione**
**Nota:**

Consegna: 91 giorni

Quantità minima d'ordine: 25 pezzi

Lavorazione speciale – restituzione esclusa

**Descrizione tecnica**

Quadro del codolo <input type="checkbox"/>	2,1 mm
Ø Codolo D <sub>s</sub>	2,8 mm
Ø Filettatura	2,2 mm
Lunghezza complessiva L	45 mm
Numero taglienti Z	3
Passo della filettatura	0,25 mm
Classe di tolleranza	ISO 1 4H
Classe di tolleranza	ISO 1X 4HX
Classe di tolleranza	ISO 2 6H
Classe di tolleranza	ISO 2X 6HX
Classe di tolleranza	6H +0,05
Classe di tolleranza	ISO 3 6G
Classe di tolleranza	ISO 3X 6GX

Classe di tolleranza	7H
Classe di tolleranza	7HX
Classe di tolleranza	7G
Classe di tolleranza	7GX
Classe di tolleranza	6H +0,10
Classe di tolleranza	6H +0,20
Norma	DIN 371
Numero di scanalature per i trucioli	3
Ø Preforo	1,95 mm
Profondità filettatura	6,6 mm
Materiale da taglio	HSS E
Tipo di filettatura	M
Misura del filetto	M2,2×0,25
Rivestimento	non rivestito
Angolo di filetto	60 grado
Norma filettatura	DIN 13
Forma dell'imbocco	B
Codolo	Codolo cilindrico con h9
Passaggio interno per LR	no
Utilizzo per tipo di foro	fino a 3×D in caso di foro di passaggio
Direzione di taglio	destro
Tipo di utensile di filettatura	Maschi a macchina per i lavori tradizionali
Colore collarino	senza
Tipo di prodotto	Maschi a filettare