

**Garant****Maschi a macchina per fori passanti, non rivestito, MF: M22X2,5****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	130000 M22X2,5
GTIN	4045197998996
Classe articolo	10N

**Descrizione****Nota:**

Consegna: 35 giorni

Quantità minima d'ordine: 1 pezzo

Lavorazione speciale – restituzione esclusa

**Descrizione tecnica**

Numero taglienti Z	3
Norma	DIN 376
Ø Preforo	19,5 mm
Materiale da taglio	HSS E
Passo della filettatura	2,5 mm
Ø Codolo D <sub>s</sub>	18 mm
Ø Filettatura	22 mm
Numero di scanalature per i trucioli	3
Profondità filettatura	66 mm
Classe di tolleranza	ISO 1 4H
Classe di tolleranza	ISO 1X 4HX
Classe di tolleranza	ISO 2 6H
Classe di tolleranza	ISO 2X 6HX

Classe di tolleranza	6H +0,05
Classe di tolleranza	ISO 3 6G
Classe di tolleranza	ISO 3X 6GX
Classe di tolleranza	7H
Classe di tolleranza	7HX
Classe di tolleranza	7G
Classe di tolleranza	7GX
Classe di tolleranza	6H +0,10
Classe di tolleranza	6H +0,20
Lunghezza complessiva L	140 mm
Quadro del codolo □	14,5 mm
Tipo di filettatura	M
Misura del filetto	M22×2,5
Rivestimento	non rivestito
Angolo di filetto	60 grado
Norma filettatura	DIN 13
Forma dell'imbocco	B
Codolo	Codolo cilindrico con h9
Passaggio interno per LR	no
Utilizzo per tipo di foro	fino a 3×D in caso di foro di passaggio
Direzione di taglio	destro
Tipo di utensile di filettatura	Maschi a macchina per i lavori tradizionali
Colore collarino	senza
Tipo di prodotto	Maschi a filettare