

**Garant**
**Maschi a macchina per fori passanti, non rivestito, MF: M50X4**

**Dati di ordinazione**

|                 |               |
|-----------------|---------------|
| Numero d'ordine | 130000 M50X4  |
| GTIN            | 4045197625601 |
| Classe articolo | 10N           |

**Descrizione**
**Nota:**

Consegna: 35 giorni

Quantità minima d'ordine: 1 pezzo

Lavorazione speciale – restituzione esclusa

**Descrizione tecnica**

|                                      |            |
|--------------------------------------|------------|
| Ø Filettatura                        | 50 mm      |
| Ø Preforo                            | 46 mm      |
| Profondità filettatura               | 150 mm     |
| Numero di scanalature per i trucioli | 4          |
| Ø Codolo D <sub>s</sub>              | 40 mm      |
| Numero taglienti Z                   | 4          |
| Quadro del codolo □                  | 32 mm      |
| Materiale da taglio                  | HSS E      |
| Norma                                | DIN 376    |
| Classe di tolleranza                 | ISO 1 4H   |
| Classe di tolleranza                 | ISO 1X 4HX |
| Classe di tolleranza                 | ISO 2 6H   |
| Classe di tolleranza                 | ISO 2X 6HX |

|                                 |   |
|---------------------------------|---|
| Classe di tolleranza            | 6H +0,05                                    |
| Classe di tolleranza            | ISO 3 6G                                    |
| Classe di tolleranza            | ISO 3X 6GX                                  |
| Classe di tolleranza            | 7H  |
| Classe di tolleranza            | 7HX   |
| Classe di tolleranza            | 7G  |
| Classe di tolleranza            | 7GX   |
| Classe di tolleranza            | 6H +0,10                                    |
| Classe di tolleranza            | 6H +0,20                                    |
| Lunghezza complessiva L         | 250 mm                                      |
| Passo della filettatura         | 4 mm  |
| Tipo di filettatura             | M   |
| Misura del filetto              | M50×4                                       |
| Rivestimento                    | non rivestito                               |
| Angolo di filetto               | 60 grado                                    |
| Norma filettatura               | DIN 13                                      |
| Forma dell'imbocco              | B   |
| Codolo                          | Codolo cilindrico con h9                    |
| Passaggio interno per LR        | no  |
| Utilizzo per tipo di foro       | fino a 3×D in caso di foro di passaggio     |
| Direzione di taglio             | destro                                      |
| Tipo di utensile di filettatura | Maschi a macchina per i lavori tradizionali |
| Colore collarino                | senza                                       |
| Tipo di prodotto                | Maschi a filettare                          |