

Garant
Maschi a macchina per fori passanti, non rivestito, MF: M39X0,35

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	130000 M39X0,35
GTIN	4045197625083
Classe articolo	10N

Descrizione
Nota:

Consegna: 35 giorni

Quantità minima d'ordine: 1 pezzo

Lavorazione speciale – restituzione esclusa

Descrizione tecnica

Classe di tolleranza	ISO 1 4H
Classe di tolleranza	ISO 1X 4HX
Classe di tolleranza	ISO 2 6H
Classe di tolleranza	ISO 2X 6HX
Classe di tolleranza	6H +0,05
Classe di tolleranza	ISO 3 6G
Classe di tolleranza	ISO 3X 6GX
Classe di tolleranza	7H
Classe di tolleranza	7HX
Classe di tolleranza	7G
Classe di tolleranza	7GX
Classe di tolleranza	6H +0,10
Classe di tolleranza	6H +0,20

Norma	DIN 376
Numero taglienti Z	4
Numero di scanalature per i trucioli	4
Ø Filettatura	39 mm
Ø Preforo	38,65 mm
Quadro del codolo □	24 mm
Ø Codolo D _s	32 mm
Passo della filettatura	0,35 mm
Materiale da taglio	HSS E
Profondità filettatura	117 mm
Lunghezza complessiva L	200 mm
Tipo di filettatura	M
Misura del filetto	M39×0,35
Rivestimento	non rivestito
Angolo di filetto	60 grado
Norma filettatura	DIN 13
Forma dell'imbocco	B
Codolo	Codolo cilindrico con h9
Passaggio interno per LR	no
Utilizzo per tipo di foro	fino a 3×D in caso di foro di passaggio
Direzione di taglio	destro
Tipo di utensile di filettatura	Maschi a macchina per i lavori tradizionali
Colore collarino	senza
Tipo di prodotto	Maschi a filettare