

**Garant****Maschi a macchina per fori passanti, non rivestito, MF: M47X0,75****Dati di ordinazione**

|                 |                 |
|-----------------|-----------------|
| Numero d'ordine | 130000 M47X0,75 |
| GTIN            | 4045197625502   |
| Classe articolo | 10N             |

**Descrizione****Nota:**

Consegna: 35 giorni

Quantità minima d'ordine: 1 pezzo

Lavorazione speciale – restituzione esclusa

**Descrizione tecnica**

|                         |            |
|-------------------------|------------|
| Norma                   | DIN 376    |
| Numero taglienti Z      | 4          |
| Passo della filettatura | 0,75 mm    |
| Classe di tolleranza    | ISO 1 4H   |
| Classe di tolleranza    | ISO 1X 4HX |
| Classe di tolleranza    | ISO 2 6H   |
| Classe di tolleranza    | ISO 2X 6HX |
| Classe di tolleranza    | 6H +0,05   |
| Classe di tolleranza    | ISO 3 6G   |
| Classe di tolleranza    | ISO 3X 6GX |
| Classe di tolleranza    | 7H         |
| Classe di tolleranza    | 7HX        |
| Classe di tolleranza    | 7G         |

|                                      |                                             |
|--------------------------------------|---------------------------------------------|
| Classe di tolleranza                 | 7GX                                         |
| Classe di tolleranza                 | 6H +0,10                                    |
| Classe di tolleranza                 | 6H +0,20                                    |
| Lunghezza complessiva L              | 250 mm                                      |
| Quadro del codolo □                  | 29 mm                                       |
| Ø Preforo                            | 46,25 mm                                    |
| Numero di scanalature per i trucioli | 4                                           |
| Ø Codolo D <sub>s</sub>              | 36 mm                                       |
| Profondità filettatura               | 141 mm                                      |
| Ø Filettatura                        | 47 mm                                       |
| Materiale da taglio                  | HSS E                                       |
| Tipo di filettatura                  | M                                           |
| Misura del filetto                   | M47×0,75                                    |
| Rivestimento                         | non rivestito                               |
| Angolo di filetto                    | 60 grado                                    |
| Norma filettatura                    | DIN 13                                      |
| Forma dell'imbocco                   | B                                           |
| Codolo                               | Codolo cilindrico con h9                    |
| Passaggio interno per LR             | no                                          |
| Utilizzo per tipo di foro            | fino a 3×D in caso di foro di passaggio     |
| Direzione di taglio                  | destro                                      |
| Tipo di utensile di filettatura      | Maschi a macchina per i lavori tradizionali |
| Colore collarino                     | senza                                       |
| Tipo di prodotto                     | Maschi a filettare                          |