

Garant

**Filettatura sinistra, maschi a macchina per fori passanti, non rivestito,
Modello: NO.0-80**



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	130031 NO.0-80
GTIN	4062406000028
Classe articolo	10N

Descrizione

Nota:

Consegna: 91 giorni
 Quantità minima d'ordine: 25 pezzi
 Lavorazione speciale – restituzione esclusa
 Tipo di filettatura: UNF-LH
 Materiale da taglio: HSS E
 Norma: DIN 371
 Filetti per pollice: 80
 Ø Filettatura: 1,53 mm
 Lunghezza complessiva L: 40 mm
 Ø Codolo D_s: 2,5 mm
 Quadro del codolo □: 2,1 mm
 Ø Preforo: 1,25 mm

Descrizione tecnica

Filetti per pollice	80
Ø Codolo D _s	2,5 mm
Passo della filettatura	0,318 mm
Profondità filettatura	4,59 mm
Ø Filettatura	1,53 mm
Materiale da taglio	HSS E
Ø Preforo	1,25 mm

Lunghezza complessiva L	40 mm
Norma	DIN 371
Numero taglienti Z	2
Quadro del codolo □	2,1 mm
Numero di scanalature per i trucioli	2
Tipo di filettatura	UNF-LH
Misura del filetto	0-80 UNF LH
Rivestimento	non rivestito
Angolo di filetto	60 grado
Norma filettatura	ASME B1.1
Classe di tolleranza	1B
Classe di tolleranza	2B +0,10
Classe di tolleranza	3B
Classe di tolleranza	2B +0,20
Classe di tolleranza	2B
Classe di tolleranza	2B +0,05
Forma dell'imbocco	B
Codolo	Codolo cilindrico con h9
Passaggio interno per LR	no
Utilizzo per tipo di foro	fino a 3×D in caso di foro di passaggio
Direzione di taglio	sinistro
Tipo di utensile di filettatura	Maschi a macchina per i lavori tradizionali
Colore collarino	senza
Tipo di prodotto	Maschi a filettare