

**Garant**
**Filettatura sinistra, maschi a macchina per fori passanti, non rivestito, MF: M14X0,75**

**Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	130001 M14X0,75
GTIN	4062406001087
Classe articolo	10N

**Descrizione**
**Nota:**

Consegna: 35 giorni

Quantità minima d'ordine: 2 pezzi

Lavorazione speciale – restituzione esclusa

**Descrizione tecnica**

Ø Preforo	13,25 mm
Ø Codolo D <sub>s</sub>	11 mm
Numero taglienti Z	3
Ø Filettatura	14 mm
Classe di tolleranza	ISO 1 4H
Classe di tolleranza	ISO 1X 4HX
Classe di tolleranza	ISO 2 6H
Classe di tolleranza	ISO 2X 6HX
Classe di tolleranza	6H +0,05
Classe di tolleranza	ISO 3 6G
Classe di tolleranza	ISO 3X 6GX
Classe di tolleranza	7H
Classe di tolleranza	7HX

Classe di tolleranza	7G
Classe di tolleranza	7GX
Classe di tolleranza	6H +0,10
Classe di tolleranza	6H +0,20
Profondità filettatura	42 mm
Norma	DIN 376
Lunghezza complessiva L	110 mm
Numero di scanalature per i trucioli	3
Passo della filettatura	0,75 mm
Quadro del codolo <input type="checkbox"/>	9 mm
Materiale da taglio	HSS E
Tipo di filettatura	MF-LH
Misura del filetto	M14×0,75
Rivestimento	non rivestito
Angolo di filetto	60 grado
Norma filettatura	DIN 13
Forma dell'imbocco	B
Codolo	Codolo cilindrico con h9
Passaggio interno per LR	no
Utilizzo per tipo di foro	fino a 3×D in caso di foro di passaggio
Direzione di taglio	sinistro
Tipo di utensile di filettatura	Maschi a macchina per i lavori tradizionali
Colore collarino	senza
Tipo di prodotto	Maschi a filettare