

Garant
Filettatura sinistra, maschi a macchina per fori passanti, non rivestito, MF: M10X0,5

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	130001 M10X0,5
GTIN	4062406000813
Classe articolo	10N

Descrizione
Nota:

Consegna: 35 giorni

Quantità minima d'ordine: 3 pezzi

Lavorazione speciale – restituzione esclusa

Descrizione tecnica

Quadro del codolo □	8 mm
Numero di scanalature per i trucioli	3
Norma	DIN 371
Profondità filettatura	30 mm
Materiale da taglio	HSS E
Lunghezza complessiva L	100 mm
Ø Filettatura	10 mm
Passo della filettatura	0,5 mm
Numero taglienti Z	3
Ø Codolo D _s	10 mm
Classe di tolleranza	ISO 1 4H
Classe di tolleranza	ISO 1X 4HX
Classe di tolleranza	ISO 2 6H

Classe di tolleranza	ISO 2X 6HX
Classe di tolleranza	6H +0,05
Classe di tolleranza	ISO 3 6G
Classe di tolleranza	ISO 3X 6GX
Classe di tolleranza	7H
Classe di tolleranza	7HX
Classe di tolleranza	7G
Classe di tolleranza	7GX
Classe di tolleranza	6H +0,10
Classe di tolleranza	6H +0,20
Ø Preforo	9,5 mm
Tipo di filettatura	MF-LH
Misura del filetto	M10×0,5
Rivestimento	non rivestito
Angolo di filetto	60 grado
Norma filettatura	DIN 13
Forma dell'imbocco	B
Codolo	Codolo cilindrico con h9
Passaggio interno per LR	no
Utilizzo per tipo di foro	fino a 3×D in caso di foro di passaggio
Direzione di taglio	sinistro
Tipo di utensile di filettatura	Maschi a macchina per i lavori tradizionali
Colore collarino	senza
Tipo di prodotto	Maschi a filettare