

Garant
Filettatura sinistra, maschi a macchina per fori passanti, non rivestito, MF: M3X0,35

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	130001 M3X0,35
GTIN	4062406000479
Classe articolo	10N

Descrizione
Nota:

Consegna: 35 giorni
 Quantità minima d'ordine: 3 pezzi
 Lavorazione speciale – restituzione esclusa
 Tipo di filettatura: MF-LH
 Materiale da taglio: HSS E
 Norma: DIN 371
 Classe di tolleranza: ISO 1 4H
 Classe di tolleranza: ISO 1X 4HX
 Classe di tolleranza: ISO 2 6H
 Passo della filettatura: 0,35 mm
 Lunghezza complessiva L: 56 mm
 Ø Codolo D_s: 3,5 mm
 Quadro del codolo □: 2,7 mm
 Ø Preforo: 2,65 mm

Descrizione tecnica

Norma	DIN 371
Numero di scanalature per i trucioli	3
Numero taglienti Z	3
Classe di tolleranza	ISO 1 4H
Classe di tolleranza	ISO 1X 4HX

Classe di tolleranza	ISO 2 6H
Classe di tolleranza	ISO 2X 6HX
Classe di tolleranza	6H +0,05
Classe di tolleranza	ISO 3 6G
Classe di tolleranza	ISO 3X 6GX
Classe di tolleranza	7H
Classe di tolleranza	7HX
Classe di tolleranza	7G
Classe di tolleranza	7GX
Classe di tolleranza	6H +0,10
Classe di tolleranza	6H +0,20
Lunghezza complessiva L	56 mm
Ø Filettatura	3 mm
Ø Preforo	2,65 mm
Quadro del codolo □	2,7 mm
Ø Codolo D _s	3,5 mm
Profondità filettatura	9 mm
Materiale da taglio	HSS E
Passo della filettatura	0,35 mm
Tipo di filettatura	MF-LH
Misura del filetto	M3×0,35
Rivestimento	non rivestito
Angolo di filetto	60 grado
Norma filettatura	DIN 13
Forma dell'imbocco	B
Codolo	Codolo cilindrico con h9
Passaggio interno per LR	no
Utilizzo per tipo di foro	fino a 3×D in caso di foro di passaggio
Direzione di taglio	sinistro

Tipo di utensile di filettatura	Maschi a macchina per i lavori tradizionali
Colore collarino	senza
Tipo di prodotto	Maschi a filettare