

**Garant**
**Filettatura sinistra, maschi a macchina per fori passanti, non rivestito, MF: M49X1**

**Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	130001 M49X1
GTIN	4062406003593
Classe articolo	10N

**Descrizione**
**Nota:**

Consegna: 35 giorni  
 Quantità minima d'ordine: 1 pezzo  
 Lavorazione speciale – restituzione esclusa  
 Tipo di filettatura: MF-LH  
 Materiale da taglio: HSS E  
 Norma: DIN 376  
 Classe di tolleranza: ISO 1 4H  
 Classe di tolleranza: ISO 1X 4HX  
 Classe di tolleranza: ISO 2 6H  
 Passo della filettatura: 1 mm  
 Lunghezza complessiva L: 250 mm  
 Ø Codolo  $D_s$ : 40 mm  
 Quadro del codolo □: 32 mm  
 Ø Preforo: 48 mm

**Descrizione tecnica**

Numero taglienti Z	4
Quadro del codolo □	32 mm
Ø Codolo $D_s$	40 mm
Profondità filettatura	147 mm
Numero di scanalature per i trucioli	4

Norma	DIN 376
Lunghezza complessiva L	250 mm
Materiale da taglio	HSS E
Passo della filettatura	1 mm
Ø Preforo	48 mm
Classe di tolleranza	ISO 1 4H
Classe di tolleranza	ISO 1X 4HX
Classe di tolleranza	ISO 2 6H
Classe di tolleranza	ISO 2X 6HX
Classe di tolleranza	6H +0,05
Classe di tolleranza	ISO 3 6G
Classe di tolleranza	ISO 3X 6GX
Classe di tolleranza	7H
Classe di tolleranza	7HX
Classe di tolleranza	7G
Classe di tolleranza	7GX
Classe di tolleranza	6H +0,10
Classe di tolleranza	6H +0,20
Ø Filettatura	49 mm
Tipo di filettatura	MF-LH
Misura del filetto	M49×1
Rivestimento	non rivestito
Angolo di filetto	60 grado
Norma filettatura	DIN 13
Forma dell'imbocco	B
Codolo	Codolo cilindrico con h9
Passaggio interno per LR	no
Utilizzo per tipo di foro	fino a 3×D in caso di foro di passaggio
Direzione di taglio	sinistro

Tipo di utensile di filettatura	Maschi a macchina per i lavori tradizionali
Colore collarino	senza
Tipo di prodotto	Maschi a filettare