

**Garant**
**Filettatura sinistra, maschi a macchina per fori passanti, non rivestito, MF: M30X2**

**Dati di ordinazione**

|                 |               |
|-----------------|---------------|
| Numero d'ordine | 130001 M30X2  |
| GTIN            | 4062406002398 |
| Classe articolo | 10N           |

**Descrizione**
**Nota:**

Consegna: 35 giorni

Quantità minima d'ordine: 1 pezzo

Lavorazione speciale – restituzione esclusa

**Descrizione tecnica**

|                         |            |
|-------------------------|------------|
| Lunghezza complessiva L | 180 mm     |
| Ø Filettatura           | 30 mm      |
| Ø Codolo D <sub>s</sub> | 22 mm      |
| Profondità filettatura  | 90 mm      |
| Passo della filettatura | 2 mm       |
| Classe di tolleranza    | ISO 1 4H   |
| Classe di tolleranza    | ISO 1X 4HX |
| Classe di tolleranza    | ISO 2 6H   |
| Classe di tolleranza    | ISO 2X 6HX |
| Classe di tolleranza    | 6H +0,05   |
| Classe di tolleranza    | ISO 3 6G   |
| Classe di tolleranza    | ISO 3X 6GX |
| Classe di tolleranza    | 7H         |

|                                      |   |
|--------------------------------------|---|
| Classe di tolleranza                 | 7HX   |
| Classe di tolleranza                 | 7G  |
| Classe di tolleranza                 | 7GX   |
| Classe di tolleranza                 | 6H +0,10                                    |
| Classe di tolleranza                 | 6H +0,20                                    |
| Materiale da taglio                  | HSS E                                       |
| Numero taglienti Z                   | 4   |
| Norma                                | DIN 376                                     |
| Ø Preforo                            | 28 mm                                       |
| Numero di scanalature per i trucioli | 4   |
| Quadro del codolo □                  | 18 mm                                       |
| Tipo di filettatura                  | MF-LH                                       |
| Misura del filetto                   | M30×2                                       |
| Rivestimento                         | non rivestito                               |
| Angolo di filetto                    | 60 grado                                    |
| Norma filettatura                    | DIN 13                                      |
| Forma dell'imbocco                   | B   |
| Codolo                               | Codolo cilindrico con h9                    |
| Passaggio interno per LR             | no  |
| Utilizzo per tipo di foro            | fino a 3×D in caso di foro di passaggio     |
| Direzione di taglio                  | sinistro                                    |
| Tipo di utensile di filettatura      | Maschi a macchina per i lavori tradizionali |
| Colore collarino                     | senza                                       |
| Tipo di prodotto                     | Maschi a filettare                          |