

Garant**Filettatura sinistra, maschi a macchina per fori passanti, non rivestito, MF: M8X0,35****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	130001 M8X0,35
GTIN	4062406000707
Classe articolo	10N

Descrizione**Nota:**

Consegna: 35 giorni
Quantità minima d'ordine: 3 pezzi
Lavorazione speciale – restituzione esclusa
Tipo di filettatura: MF-LH
Materiale da taglio: HSS E
Norma: DIN 371
Classe di tolleranza: ISO 1 4H
Classe di tolleranza: ISO 1X 4HX
Classe di tolleranza: ISO 2 6H
Passo della filettatura: 0,35 mm
Lunghezza complessiva L: 90 mm
Ø Codolo D_s: 8 mm
Quadro del codolo □: 6,2 mm
Ø Preforo: 7,65 mm

Descrizione tecnica

Profondità filettatura	24 mm
Ø Preforo	7,65 mm
Materiale da taglio	HSS E
Ø Codolo D _s	8 mm
Classe di tolleranza	ISO 1 4H

Classe di tolleranza	ISO 1X 4HX
Classe di tolleranza	ISO 2 6H
Classe di tolleranza	ISO 2X 6HX
Classe di tolleranza	6H +0,05
Classe di tolleranza	ISO 3 6G
Classe di tolleranza	ISO 3X 6GX
Classe di tolleranza	7H
Classe di tolleranza	7HX
Classe di tolleranza	7G
Classe di tolleranza	7GX
Classe di tolleranza	6H +0,10
Classe di tolleranza	6H +0,20
Numero taglienti Z	3
Lunghezza complessiva L	90 mm
Passo della filettatura	0,35 mm
Ø Filettatura	8 mm
Norma	DIN 371
Numero di scanalature per i trucioli	3
Quadro del codolo □	6,2 mm
Tipo di filettatura	MF-LH
Misura del filetto	M8×0,35
Rivestimento	non rivestito
Angolo di filetto	60 grado
Norma filettatura	DIN 13
Forma dell'imbocco	B
Codolo	Codolo cilindrico con h9
Passaggio interno per LR	no
Utilizzo per tipo di foro	fino a 3×D in caso di foro di passaggio
Direzione di taglio	sinistro

Tipo di utensile di filettatura	Maschi a macchina per i lavori tradizionali
Colore collarino	senza
Tipo di prodotto	Maschi a filettare